



RAZ-ART

CLIENTE:

UTILIZADOR:

DATA:

Nº ENCOMENDA:



✦ Estrutura com bscula at 40° atravs de mecanismo inovador patentado



✦ Base de alumnio invertvel e regulvel em altura. Apoia ps destacvel e regulvel em altura. Sanitrio e assento destacveis



✦ Vrias opes de cintos plvicos e peitorais, suportes de tronco, adutores de anca e perna e abdutores



✦ Encosto com faixas tensoras e suporte de cabea regulvel em altura, profundidade e ângulo



✦ Opo de apoia brao giratrio com forma envolvente

● **CDIGO ISO** 09 33 07

● **CDIGO INTERNO** 97CBRAZART

● **RAZ-ART (*Attendant-propel Rotational Tilt*)**  uma cadeira de banho com bscula at 40° atravs de um sistema inovador patentado de bscula com bloqueio. Com suporte de cabea com uma almofada pequena (de srie), regulvel em altura, profundidade e ângulo; e base de alumnio invertvel e regulvel em altura (180 mm). Com costas fixas; apoia braos almofadados rebatveis; apoia ps regulveis em altura e destacveis; quatro rodzios de 125 mm com travo duplo e um sanitrio. Assento exclusivo da RAZ com interface de espuma viscoelstica com espessura de 60 mm e com um Sistema de Posicionamento Isquial Plvico (IPAS em ingls). Este sistema previne a possibilidade de feridas de presso atravs do posicionamento do assento para a frente e para trs at 50 mm. Peso mximo do utilizador de 160 kg.

ESPECIFICAES TCNICAS STANDARD

Tolerncia: ±10 mm; ±1°; ±1 kg

ASSENTO	Largura 460 mm
	Profundidade 405 at 460 mm ou 480 at 530 mm
	Altura at topo 510 at 585 mm (Posio mais baixa) ou 610 at 685 mm (Posio mais alta)
	Altura at base do assento 380 at 560 mm (com agarras de sanitrio) 410 at 590 mm (sem agarras de sanitrio)

ESTRUTURA	Largura total 570 mm
	Profundidade total 890 mm (em 0°); 1280 mm (em 40°)

BSCULA	At 40°
----------------	---------

PESO PRODUTO	31 kg
---------------------	-------

PESO MX. UTILIZADOR	160 kg
-----------------------------	--------

MATERIAL ESTRUTURA	Estrutura da base e assento de alumnio
	Estrutura das costas e <i>hardware</i> de ao inoxidvel

RAZ ART (Attendat-propel Rotational TiH) - ORDER FORM

Preço recomendado de venda ao público. Acrescer IVA à taxa legal em vigor.

Atualizado em 03/24

Selecionar

ST

Característica standard

S/C

Opção sem custo

€

Opção com custo

n/a

Não aplicável

PVPR
Configuração base
A - Estrutura Standard Raz-ART

<input type="checkbox"/>	A1	Z33318	Raz-ART com estrutura de 460 mm de largura - estrutura standard, adaptável à maioria das sanitas	€
--------------------------	----	--------	--	---

Assentos
B - Assentos moldados (espessura 60 - 76 mm)

Nota: Observe que os assentos Moldados e VFI (Visco Foam Interface), anteriormente designados Profundidade 410 mm e Profundidade 480 mm, agora são designados Profundidade 430 mm e Profundidade 510 mm, que é o centro da linha IPAS e a posição em que saem da fábrica.

<input type="checkbox"/>	B1	ZMS17FRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso frontal	ST
<input type="checkbox"/>	B2	ZMS17BRI	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Com ponte frontal	S/C
<input type="checkbox"/>	B3	ZMS20FRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	B4	ZMS20BRI	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Com ponte frontal	€

C - Assentos com interface de espuma visco (espessura 90 mm)

<input type="checkbox"/>	C1	ZVFI17BRI	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Com ponte frontal	€
<input type="checkbox"/>	C2	ZVFI17FRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	C3	ZVFI17LTO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	C4	ZVFI17RTO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso direito	€
<input type="checkbox"/>	C5	ZVFI17RRO	Largura 460 mm x Profundidade 430 mm - Acesso traseiro	€
<input type="checkbox"/>	C6	ZVFI20BRI	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Com ponte frontal	€
<input type="checkbox"/>	C7	ZVFI20FRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso frontal	€
<input type="checkbox"/>	C8	ZVFI20LTO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	C9	ZVFI20RTO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso direito	€
<input type="checkbox"/>	C10	ZVFI20RRO	Largura 460 mm x Profundidade 510 mm - Acesso traseiro	€

D - Assentos especiais

<input type="checkbox"/>	D1	ZSOM	Assento Shower-Only - moldado - Largura 460 mm x Profundidade 410-530 mm	€
<input type="checkbox"/>	D2	ZEJRM	Assento E&J Replica - moldado - Largura 460 mm x Profundidade 430 mm	€
<input type="checkbox"/>	D3	ZEJRV	Assento E&J Replica - Espuma visco - Largura 460 mm x Profundidade 430 mm	€

E - Assentos personalizados

Nota: Para assentos personalizados, especifique a largura e a profundidade do assento. Indique se a abertura de acesso será Frontal, Esquerda, Direita ou Traseira.

Selecione **Ponte** se não for necessária uma abertura de acesso. Consulte *Custom Seat Assessment Form* - em razdesigninc.com

<input type="checkbox"/>	E1	ZCSEAT	Assento de espuma Dual-Visco personalizado (insira as especificações abaixo)	€
<input type="checkbox"/>	E2	ZCEJR	Assento de E&J Replica personalizado (insira as especificações abaixo)	€
<input type="checkbox"/>	E3	ZCSOV	Assento exclusivo para chuveiro de espuma Dual-Visco personalizado (sem abertura, sem furo de drenagem)	€

Largura do assento personalizado:

<input type="text"/>	460 mm	<input type="text"/>	510 mm
----------------------	--------	----------------------	--------

Profundidade do assento personalizado:

<input type="text"/>	380 mm	<input type="text"/>	410 mm	<input type="text"/>	430 mm
<input type="text"/>	460 mm	<input type="text"/>	480 mm	<input type="text"/>	510 mm
<input type="text"/>	530 mm				

Abertura de acesso:

<input type="text"/>	FR-Frente	<input type="text"/>	LT-Esquerda	<input type="text"/>	RT-Direita
<input type="text"/>	RR-Traseira	<input type="text"/>	BR-Ponte		

Largura da abertura de acesso:

<input type="text"/>	63,5 mm	<input type="text"/>	76 mm	<input type="text"/>	90 mm (Standard)
<input type="text"/>	102 mm	<input type="text"/>	114 mm	<input type="text"/>	127 mm

Largura da abertura do sanitário:

<input type="text"/>	76 mm até 203 mm (165 mm recomendada) - preencha NA se abertura não for requisitada
----------------------	---

Nota:

- Salvo solicitação em contrário, a largura da abertura (largura interna da abertura do sanitário) será de 165 mm para assentos personalizados

- O assento personalizado pode ter até 510 mm de largura para fornecer largura do assento e suporte de coxas adicional. Considere usar o kit espaçador de suporte de braço (ZASK05/10), para somente Adjusta-Back) para aumentar a largura entre os apoios de braço em 25 ou 50 mm.

- Para assentos personalizados, o sistema de alinhamento pélvico isquiático (IPAS) permite ajuste de avanço/recuo de +/- 25 mm a partir da profundidade especificada do assento personalizado.

- Modificações especiais nos assentos personalizados incluem: discrepância no comprimento das pernas, pontos fracos, áreas de alívio de pressão, contorno, adaptação à obliquidade pélvica, etc.

Encosto Standard
F - Estrutura de encosto fixo - Para estruturas de largura 460 mm

Nota: Chamado de Costas "Fixas" porque os apoios dos braços não são ajustáveis em altura. Inclui suporte traseiro em vinil moldado, suportes de braço acolchoados rebatíveis e de altura fixa, ajuste do ângulo traseiro (90°/97°) com postes tipo bengala. A altura das costas é medida a partir do topo do assento moldado até o topo do encosto. Adutores de anca [ZHPG] não são compatíveis com Costas Fixas.

<input type="checkbox"/>	F1	ZFB1818	Costas fixas - Largura 460 mm x Altura 460 mm	ST
<input type="checkbox"/>	F2	ZFBU1818	Estofo do encosto fixo com faixas tensoras ajustáveis	€

G - Costas ajustáveis para estruturas de assento de 460 mm de largura (A estrutura das costas terá a mesma largura da estrutura do assento a não ser que se preencha a secção I)

Nota: Inclui braços ajustáveis em altura e ângulo com kit de bloqueio de apoio de braço (ZALK), estofa do encosto com tensão ajustável, apoia braço acolchoado rebatível, ajuste do ângulo traseiro (90°/97°). Alturas do encosto de 380 mm/430 mm/510 mm incluem postes em estilo de bengala, nos quais o estofa traseiro pode ser posicionado 64 mm acima da altura nominal indicada abaixo, por exemplo, uma altura de 510 mm pode ser movido até 574 mm altura. *Adjusta-Back* – 610 mm altura inclui postes retos, que não permitem levantar o estofa traseiro.

<input type="checkbox"/>	G1	ZAB1815	<i>Adjusta-Back</i> - Altura de 380 mm	€
<input type="checkbox"/>	G2	ZAB1817	<i>Adjusta-Back</i> - Altura de 430 mm	€
<input type="checkbox"/>	G3	ZAB1820	<i>Adjusta-Back</i> - Altura de 510 mm	€
<input type="checkbox"/>	G4	ZAB1824	<i>Adjusta-Back</i> - Altura de 610 mm	€

H - Estrutura de encosto personalizado com largura diferente da estrutura do assento

Nota: Necessário escolher a estrutura do encosto. Configurações abaixo não estão disponíveis para encosto reclináveis.

<input type="checkbox"/>	H1	ZNB1816	Largura da estrutura das costas personalizado ¹ - 50 mm mais estreito do que a estrutura de assento	€
<input type="checkbox"/>	H2	ZNB1814	Largura da estrutura das costas personalizado - 102 mm mais estreito do que a estrutura de assento - necessita de assento personalizado	€
<input type="checkbox"/>	H3	ZWB1820	Largura da estrutura das costas personalizado - 50 mm mais largo do que a estrutura de assento Considere incorporar o Kit Espaçador de Apoia Braço (ZASK05/10) como outra solução para dar mais largura entre apoia braços.	€



102 mm mais estreito do que a estrutura das costas



50 mm mais estreito do que a estrutura das costas



50 mm mais largo do que a estrutura das costas

¹ - Compatível com todos os assentos de 460 mm de largura mas com gama de profundidade de assento reduzida. Também compatível com assentos personalizados ou com interface de espuma visco modificada.

I - Opções de suporte de encosto

Nota: Estes suportes de encosto substituem o estofa moldado ou com faixas tensoras do encosto

<input type="checkbox"/>	I1	ZSB14	Symphony Back ¹ – suporte de costas sólido embutido – largura da estrutura costas de 355 mm	€
<input type="checkbox"/>	I2	ZSB16	Symphony Back ¹ – suporte de costas sólido embutido – largura da estrutura costas de 410 mm	€
<input type="checkbox"/>	I3	ZSB18	Symphony Back ¹ – suporte de costas sólido embutido – largura da estrutura costas de 460 mm	€
<input type="checkbox"/>	I4	ZSB20	Symphony Back ¹ – suporte de costas sólido embutido – largura da estrutura costas de 510 mm	€
<input type="checkbox"/>	I5	ZHB	Harmony Back ¹ - (encosto sólido contornado - Largura 460 mm x Altura 330 mm) Adapta-se apenas a estruturas de encosto com 460 mm de largura e com alturas de 430 e 510 mm.	€

¹ - Não se adapta a encosto com 380 mm de altura.

J - Colocação dos manípulos

Nota: Necessário escolher um.

<input type="checkbox"/>	J1	ZDTR	Manípulo duplos - ambos no lado direito ¹	ST
<input type="checkbox"/>	J2	ZDTL	Manípulo duplos - ambos no lado esquerdo ¹	S/C
<input type="checkbox"/>	J3	ZST	Manípulo únicos - um de cada lado	S/C

¹ - A opção Gatilhos Duplos posiciona ambos os gatilhos de um lado, permitindo a operação com uma só mão (somente inclinação). Disponível para todas as larguras de encosto.

Apoia braços

K - Apoia braços e acessórios

<input type="checkbox"/>	K1	ZARMS	Apoios de braço pequenos (par) ¹ - Almofada c/ comprimento 250 mm	ST
<input type="checkbox"/>	K2	ZARML	Apoios de braço grande (par) - Almofada c/ comprimento 330 mm	S/C
<input type="checkbox"/>	K3	ZALK	Fecho dos suportes de braço (par) para encosto fixo (ZFB1818)	€
<input type="checkbox"/>	K4	ZFAL	Almofada moldada plana e longa ² - Esquerdo (Comprimento 355 mm x Largura 83 mm - encaixa em ZARM13)	€
<input type="checkbox"/>	K5	ZFAPLR	Almofada moldada plana e longa ² - Direito (Comprimento 355 mm x Largura 83 mm - encaixa em ZARM13)	€
<input type="checkbox"/>	K6	ZFAPSL	Almofada moldada plana e pequena ² - Esquerdo (Comprimento 250 mm x Largura 76 mm - encaixa em ZARM10)	€
<input type="checkbox"/>	K7	ZFAPSR	Almofada moldada plana e pequena ² - Direito (Comprimento 250 mm x Largura 76 mm - encaixa em ZARM10)	€
<input type="checkbox"/>	K8	ZTRL	Calha do Apoia braço moldado ² - Esquerdo (Comprimento 470 mm x Largura 114 mm)	€
<input type="checkbox"/>	K9	ZTRR	Calha do Apoia braço moldado ² - Direito (Comprimento 470 mm x Largura 114 mm)	€
<input type="checkbox"/>	K10	ZPAML	Suporte de braço giratório - esquerdo (para ZFAPLL/ZTRL)	€
<input type="checkbox"/>	K11	ZPAMR	Suporte de braço giratório - direito (para ZFAPLR/ZTRR)	€
<input type="checkbox"/>	K12	ZASK05	Kit espaçador de suporte de braço – 13 mm de cada lado para todos os <i>Adjusta-Backs</i> (par)	€
<input type="checkbox"/>	K13	ZASK10	Kit espaçador de suporte de braço – 25 mm de cada lado para todos os <i>Adjusta-Backs</i> (par)	€
<input type="checkbox"/>	K14	ZPHGS	Punhos giratórios (par) para braços com comprimento 254 mm	€
<input type="checkbox"/>	K15	ZPHGL	Punhos giratórios (par) para braços com comprimento 330 mm	€
<input type="checkbox"/>	K16	ZAPSB_*	Barra de Apoio Pastural Anterior ^{3,4} * Insira a largura da estrutura a negrito para completar o código (14 " (355 mm) / 16 " (410 mm) / 18 " (460 mm) / 20 " (510 mm))	€

¹ - Incompatível com ZFAPL / ZFAPS / ZTR / ZPAM

² - Pode exigir ZASK05 / ZASK10 para que o suporte de braço seja levantado, dependendo da posição medial/lateral da almofada plana para braço ou calha do braço

³ - Não compatível com ZFAPL/ZFAPS/ZTR

⁴ - Comprimento especial necessário com ZASK05 (+25 mm) e ZASK10 (+50 mm)

Apoia pés e pernas

L - Apoia pés e apoia pernas

<input type="checkbox"/>	L1	ZFS	Suportes de pés (par) - 410-520 mm	ST
<input type="checkbox"/>	L2	ZFET2	Tubos extensores para apoia pés (par) - 50 mm mais longo ¹	€
<input type="checkbox"/>	L3	ZMFX8	Suportes de pés MFX (par) - 203 - 305 mm	S/C

<input type="checkbox"/>	L4	ZMFX12	Suportes de pés MFX12 (par) - 305 - 420 mm	S/C
<input type="checkbox"/>	L5	ZADM	Apoia pés moldados ajustáveis em ângulo/profundidade (par) ²	€
<input type="checkbox"/>	L6	ZFET2A	Tubos de extensão do apoio pés (par) para ZADM	€
<input type="checkbox"/>	L7	ZVS18	Suporte de pés em estilo V (uma peça) 410-510 mm para estruturas com 460 mm de largura	€
<input type="checkbox"/>	L8	ZFBT	Suporte de pés rebatível (1 peça) 410-510 mm com almofadas de gêmeos	€
<input type="checkbox"/>	L9	ZELRL	Suporte de pernas elevatório ³ - Esquerdo (inclui ZADML)	€
<input type="checkbox"/>	L10	ZELRR	Suporte de pernas elevatório ³ - Direito (inclui ZADMR)	€
<input type="checkbox"/>	L11	ZFOR	Receptor de suporte de pé com deslocamento frontal - (cada) Move o apoio do pé para frente 64 mm para acomodar assentos mais profundos e amplitude de flexão do joelho reduzidos. Especificar 1 ou 2 ____	€
<input type="checkbox"/>	L12	ZRLSL	Suporte Universal para Membros Residuais - Esquerdo	€
<input type="checkbox"/>	L13	ZRLSR	Suporte Universal para Membros Residuais - Direito	€

¹- Incompatível com ZADM / ZVS / ZFBT / ZMFX8
²- Incompatível com ZMFX8 / ZVS
³- ZELRL/R compatível com profundidades de assento menor que 460 mm
⁴- ZELROFL/R compatível com profundidades de assento maiores que 480 mm

M - Acessórios de apoio pés e apoio pernas

<input type="checkbox"/>	M1	ZFLSK	Fecho de suportes de pés (par)	€
<input type="checkbox"/>	M2	ZCS18	Fita dos gêmeos Snap-On - Bodypoint Aeromesh - Para estruturas com largura de 460 mm	€
<input type="checkbox"/>	M3	ZCSIC18	Fita dos gêmeos Snap-On -Controlo de infeção - Para estruturas com largura de 460 mm	€
<input type="checkbox"/>	M4	ZCPL	Painel dos gêmeos - Bodypoint ¹ - Para estruturas com largura de 460 mm	€
<input type="checkbox"/>	M5	ZHS1820	Fita-H - para estruturas de largura 460 mm - sistema de fixação gancho e laço	€
<input type="checkbox"/>	M6	ZAHL	Laço de calcanhar ajustável (par) (não disponível para ZVS / ZFBT)	€
<input type="checkbox"/>	M7	ZNC	Cobertura de neopreno para apoio pés padrão (par)	€
<input type="checkbox"/>	M8	ZNCA	Cobertura de neopreno para apoio pés ajustável em ângulo/profundidade	€
<input type="checkbox"/>	M9	ZNCVS	Cobertura de neopreno para suportes de pés estilo-V	€
<input type="checkbox"/>	M10	ZNCFB	Cobertura de neopreno para suportes de pés rebatível	€
<input type="checkbox"/>	M11	ZLMORART	Receptor de apoio de pé com deslocamento frontal (cada) - move o apoio para os pés 64 mm para a frente para acomodar assentos mais profundos e amplitude de flexão de joelho reduzidos. Especifique 1 ou 2 ____	€
<input type="checkbox"/>	M12	ZFOR	Receptor de suporte de pé com deslocamento frontal - (cada) Move o apoio do pé para frente 64 mm para acomodar assentos mais profundos e reduzidas amplitudes de flexão do joelho. Especifique 1 ou 2 ____	€

¹- Incompatível com ZMFX12 / ZFBT / ZVS

Almofadas de posicionamento

N - Encostos de cabeça

<input type="checkbox"/>	N1	ZHSP1	Almofada de suporte de cabeça - Pequeno (250 mm x 102 mm)	ST
<input type="checkbox"/>	N2	ZHSP2	Almofada de suporte de cabeça - Grande (305 mm x 152 mm)	€
<input type="checkbox"/>	N3	ZOHIP	Placa de interface de suporte de cabeça com deslocamento lateral - até 22° de ajuste	€

O - Suportes de tronco

Nota: As almofadas nos suportes de tronco podem ser ajustadas medialmente até 76 mm por lado. Para até 114 mm de deslocamento medial, especifique a placa de extensão ZLAEP. (Tamanhos das almofadas: Pequeno - 140 mm x 89 mm / Grande - 171 mm x 109 mm)

<input type="checkbox"/>	O1	ZLTS1L	Suporte de tronco com almofada pequena - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	O2	ZLTS1R	Suporte de tronco com almofada pequena - Direita	€
<input type="checkbox"/>	O3	ZLTS2L	Suporte de tronco com almofada grande - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	O4	ZLTS2R	Suporte de tronco com almofada grande - Direita	€

P - Adutores de pernas

Nota: Tamanhos das almofadas: Pequeno - 140 mm x 89 mm / Grande - 171 mm x 109 mm

<input type="checkbox"/>	P1	ZLGART1L	Adutor de perna com almofada pequena - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	P2	ZLGART1R	Adutor de perna com almofada pequena - Direita	€
<input type="checkbox"/>	P3	ZLGART2L	Adutor de perna com almofada grande - Esquerda	€
<input type="checkbox"/>	P4	ZLGART2R	Adutor de perna com almofada grande - Direita	€

Q - Adutores de anca

Nota: Tamanhos das almofadas: Pequeno - 140 mm x 89 mm / Grande - 171 mm x 109 mm

<input type="checkbox"/>	Q1	ZHP1L	Adutor de anca com almofada pequena - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	Q2	ZHP1R	Adutor de anca com almofada pequena - direita	€
<input type="checkbox"/>	Q3	ZHP2L	Adutor de anca com almofada grande - esquerda	€
<input type="checkbox"/>	Q4	ZHP2R	Adutor de anca com almofada grande - direita	€

R - Placas extensoras para suportes de tronco e adutores anca/perna

Nota: Estas placas permitem uma adição medial de 38 mm e podem ser usadas em suporte de tronco, adutores de anca e perna

<input type="checkbox"/>	R1	ZLAEP	Placa extensora lateral/adutora (cada)	€
Suporte de tronco:				
	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	<input type="checkbox"/>	Direito
Adutor de perna:				
	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	<input type="checkbox"/>	Direito
Adutor de anca:				
	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	<input type="checkbox"/>	Direito
Quantidade total:				
	<input type="checkbox"/>			

S - Abdutores (Pommel)

Nota: Tamanhos das almofadas: Pequeno - 140 mm x 89 mm / Grande - 171 mm x 109 mm

<input type="checkbox"/>	S1	ZMTST1	Abdutores com almofadas pequenas	€
<input type="checkbox"/>	S2	ZMTST2	Abdutores com almofadas grandes	€

Cintos pélvicos e peitorais

T - Cintos pélvicos

<input type="checkbox"/>	T1	ZPBM	Cinto Pélvico – Médio (2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	T2	ZPBL	Cinto Pélvico – Grande (2 peças com fivela de libertação lateral)	€
<input type="checkbox"/>	T3	ZPBICM	Cinto Pélvico ¹ – Controlo de Infecção, Médio, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral	€
<input type="checkbox"/>	T4	ZPBICL	Cinto Pélvico ¹ – Controlo de Infecção, Grande, 2 peças com braçadeiras de estrutura, placas de montagem, fivela de libertação lateral	€
<input type="checkbox"/>	T5	ZPBBPM	Cinto Pélvico - <i>Bodypoint Aeromesh</i> , Médio	€
<input type="checkbox"/>	T6	ZPBBPL	Cinto Pélvico - <i>Bodypoint Aeromesh</i> , Grande	€

¹. Cintos não absorventes – recomendadas para ambientes de controlo de infeções
Tamanhos recomendados para os cintos *Bodypoint*:
ZPBBPS N/A
ZPBBPM Estrutura assento com 410 a 460 mm de largura
ZPBBPL Estrutura assento com 460 a 510 mm de largura

U - Cintos peitorais

Nota: Um cinto peitoral nunca deve ser usado sem um cinto pélvico

<input type="checkbox"/>	U1	ZCBS	Cinto Peitoral ² – Pequeno (larguras de estrutura das costas 355-410 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	U2	ZCBM	Cinto Peitoral ² – Médio (larguras de estrutura das costas 410-460 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	U3	ZCBL	Cinto Peitoral ² – Grande (larguras de estrutura das costas 460-510 mm, 1 peça com fecho de velcro)	€
<input type="checkbox"/>	U4	ZCBICS	Cinto Peitoral ^{1,2} – Controlo de infeção, pequeno, 1 peça com fivela de libertação lateral (para estruturas de costas com 355-410 mm)	€
<input type="checkbox"/>	U5	ZCBICM	Cinto Peitoral ^{1,2} – Controlo de infeção, médio, 1 peça com fivela de libertação lateral (para estruturas de costas com 410-460 mm)	€
<input type="checkbox"/>	U6	ZCBICL	Cinto Peitoral ^{1,2} – Controlo de infeção, grande, 1 peça com fivela de libertação lateral (para estruturas de costas com 460-510 mm)	€
<input type="checkbox"/>	U7	ZCBBPS	Cinto Peitoral - <i>Bodypoint Aeromesh</i> , Pequeno	€
<input type="checkbox"/>	U8	ZCBBPM	Cinto Peitoral - <i>Bodypoint Aeromesh</i> , Médio	€
<input type="checkbox"/>	U9	ZCBBPL	Cinto Peitoral - <i>Bodypoint Aeromesh</i> , Grande	€

¹. Cintos não absorventes – recomendadas para ambientes de controlo de infeções
². O estofo com tensão ajustável inclui presilhas para reter um cinto peitoral (ZCBM/ZCBL). Quando a cadeira é fornecida com um *Harmony* ou *Symphony Back*, são fornecidas presilhas para cinto peitoral.

Tamanhos recomendados para os cintos *Bodypoint*:
ZCBBPS Estrutura costas com 355 a 410 mm de largura
ZCBBPM Estrutura costas com 410 a 460 mm de largura
ZCBBPL Estrutura costas com 460 a 510 mm de largura

Outros acessórios

V - Controlo de urina

<input type="checkbox"/>	V1	ZIHW	Whizard – defletor de urina alado – Possui asas laterais com patente pendente que são posicionadas sob a parte medial das coxas para manter o Whizard no lugar.	€
<input type="checkbox"/>	V2	ZSS	SplashShield – Defletor de urina moldado (deve ser mantido no lugar durante o uso)	€
<input type="checkbox"/>	V3	ZSC17	Cortina Splash ¹ para assentos com ponte frontal de 430 mm de profundidade, moldados e VFI (envolve toda a abertura, levanta o assento 13 mm)	€
<input type="checkbox"/>	V4	ZSC20	Cortina Splash ¹ para assentos com ponte frontal de 510 mm de profundidade, moldados e VFI (envolve toda a abertura, levanta o assento 13 mm)	€
<input type="checkbox"/>	V5	ZSCFR	Cortina Splash para bancos com ponte de 430/510 mm de profundidade (envolve apenas a frente da abertura, não para assentos com abertura frontal).	€
<input type="checkbox"/>	V6	ZSCC	Cortina Splash Personalizada para Assentos Personalizados – Eleva o assento 13 mm	€
<input type="checkbox"/>	V7	ZSCSI	Cortina Slide-In Splash – Cortina de vinil, desliza nos suportes do sanitário	€
<input type="checkbox"/>	V8	ZBUDBH	Suporte para saco de drenagem de urina Bard – para estruturas com largura 460 mm	€

¹. Somente assentos dianteiros com ponte. Para abertura esquerda, direita, frontal e traseira, ligue para obter preços.

X - Outros

<input type="checkbox"/>	X1	ZPSK1	Kit espaçador de sanitário ¹ - 25 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	X2	ZPSK2	Kit espaçador de sanitário ¹ - 50 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	X3	ZPSK3	Kit espaçador de sanitário ¹ - 76 mm mais baixo	€
<input type="checkbox"/>	AC10	ZPSK4	Kit espaçador de sanitário ¹ - 102 mm mais baixo	€

¹. Os kits espaçadores do sanitário fornecem espaço extra para autocuidado com este no lugar. Aumenta a altura necessária para caber na sanita.

W - Créditos e omissões

<input type="checkbox"/>	W1	Z905	Omitir o sanitário e os suportes de montagem	-€
<input type="checkbox"/>	W2	Z907	Omitir suportes de pés	-€
<input type="checkbox"/>	W3	Z911	Omitir almofada moldada do suporte de cabeça	-€
<input type="checkbox"/>	W4	Z912	Omitir o sistema completo de suporte de cabeça	-€

Observações/ outras configurações

Preço total

Nota: Preços das opções válidos quando encomendados com o produto. Quando encomendados como acessórios por favor verificar a tabela de preços. Acrescer IVA.

AURUM XXI

EM PARCERIA COM



MORADA

Rua Santa Leocádia, 2735
4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros
Guimarães - Portugal

CONTACTOS

Telefone: 00351 253 470 270
Fax.: 00351 253 470 278
E-mail: geral@aurumxxi.com